

Dodatečné informace k ZD - 1 **VZ22/2011 „Rekonstrukce laboratoří“**

1. Otázka:

Žádáme o vyjasnění ustanovení čl. III odst. 6 písm. a) Smlouvy o dílo:

- udělení kolaudačního souhlasu není rozhodnutím ve správním řízení, a proto se domníváme, že právní moci nenabývá.

Odpověď:

Zadavatel mění text v čl. III odst. 5 a 6 smlouvy o dílo takto:

„5. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % celkové ceny. Zbývajících 10 % z celkové ceny uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků a po **nabytí účinnosti** kolaudačního rozhodnutí.

6. Zbývajících 10 % z celkové ceny (dle odst. 5 tohoto článku) uhradí objednatel na základě končené faktury dodavatele po předání díla a **nabytí účinnosti** kolaudačního rozhodnutí, při současném splnění následujících podmínek:“

2. Otázka:

Žádáme o vyjasnění ustanovení čl. III odst. 6 písm. a) Smlouvy o dílo:

- Uchazeč respektuje požadavek zadavatele na uvolnění zádržného ve výši 10 % za podmínek ustanovení čl. III odst. 6 písm. a) až e) Smlouvy o dílo, nicméně ustanovení pod písm. a) je definováno tak, že by tato skutečnost měla nastat až po uplynutí záruční doby.

Pokud zadavatel zamýšlel určitým způsobem zajistit plnění povinností zhotovitele po dobu záruční lhůty, žádáme o úpravu ustanovení čl. III odst. 6 písm. a) Smlouvy o dílo tak, aby odstranění vad a nedodělků z přejímky s případnou možností zajistit nároky objednatele po dobu záruční doby bankovní garancí.

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč akceptoval smlouvu ve znění, které bylo uveřejněno v zadávací dokumentaci.

3. Otázka:

Ve Výkaz výměr jsou uvedeny požadavky na stoly pracovní s označením **trespa** a dále v podrobnějším popisu požadavku na stoly je uvedeno **keramika**.

Máme to chápat jako dlažba nebo trespa?

Odpověď:

Zadavatel požaduje použití **keramiky**.

4. Otázka:

Ve Výkaz výměr u **Manipulační místnost 301AA** – označení **Myčka laboratorního skla** není uvedeno vybavení

Můžete podrobněji specifikovat požadavky na myčku?

Odpověď:

Zadavatel požaduje univerzální programovatelnou myčku laboratorního skla s horkovzdušnou dezinfekcí a sušičkou.

5. Otázka:

Ve Výkaz výměr v **Laboratoři 332, 333** – UHQ - přístroj na přípravu čisté vody

Můžete podrobněji specifikovat požadavky na přístroj UHQ?

Odpověď:

Specifikace:

Výkon: asi 10 litrů/hod

Odpor: 18,2 MΩcm při 25°C (odpovídá vodivosti asi 0,055μS/cm)

Celkový organický uhlík (TOC) : < 5 ppb

Kontrola kvality: vnitřní zabudované čidlo (měření vodivosti)

Výstupní filtr: max. 0,2 μm

V Praze dne 16.8.2011

Zpracoval: Kettner