

VÝPIS OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - SÚKL, budova č.30

Položka	;	Popis oken	Nákres	Počet				Zasklení				Mikroventilace	Barva	Bezpeč. kování	Bezpeč. zasklení	Poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	Celkem kusů	Průhledné	Neprůhledné	Ornamentální	Drátěné sklo					
o01	stavební otvor 1500/1800	Okno dvoukřídle s fixním horním oknem Plastový rám s křídly otevíravými a zároveň sklopnými směrem do interiéru, provedená včetně systémového kotvení, kotvená k nosné části ŽB panelu. Zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklení izolačním dvojsklem DITERM. Součinitel prostupu tepla $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. <i>východní a západní fasáda</i>	viz. příloha		18	20	38	X				ANO	BÍLÁ	ANO	NE	Kování: kličky, zarážky - v barvě rámu, materiál: plast.
o02	stavební otvor 900/1800	Okno jednokřídle Plastový rám s křídlem otevíravým a zároveň sklopným směrem do interiéru, provedená včetně systémového kotvení, kotvená do nosných ocelových profilů. Zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklení izolačním dvojsklem DITERM. Součinitel prostupu tepla $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. <i>jižní a severní fasáda</i>	viz. příloha		5	5	10	X				ANO	BÍLÁ	ANO	NE	Kování: kličky, zarážky - v barvě rámu, materiál: plast.
o03	stavební otvor 1200/600	Okno jednokřídle Plastový rám s křídlem sklopným směrem do interiéru, provedená včetně systémového kotvení, kotvená k nosné části ŽB panelu. Zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklení izolačním dvojsklem DITERM. Součinitel prostupu tepla $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. <i>západní fasáda</i>	viz. příloha	13			13	X				ANO	BÍLÁ	ANO	NE	Kování: kličky, zarážky - v barvě rámu, materiál: plast.
o04	stavební otvor 4800/7150	Celoprosklená stěna se strukturálním zasklením LOP z hliníkových profilů s 8mi otevíravými okny ve dvou řadách, provedená včetně systémového kotvení. Zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklení izolačním dvojsklem DITERM.. <i>jižní a západní fasáda</i>	viz. příloha		1		1	X				ANO	ŠEDÁ RAL 9007	ANO	NE	Kování: kličky, zarážky - v barvě rámu, materiál: hliník, matné provedení.