

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - SÚKL, budova č.30

Položka	Popis	Upřesnění	rozvinutá š./jmen.vel.	Měrná jednotka	délka/plocha						Celkem MJ	Barevný odstín	Poznámka
			[mm]		[bm]/[m²]	1.PP	1.NP	2.NP	střecha	celkem			
K01	oplechování atiky vč. kotvení a horního ukončujícího plechu Z profilů lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL	betonová atika atika předvěšené fasády	450	bm	63,5				1,0		63,5	RAL, odstín dle barvy fasády	
			380	bm	29,4				1,0		29,4		
K02	oplechování lišty oddělující 1.NP a 1.PP vč. kotvení a horního ukončujícího plechu Z profilů lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL		750	bm	31,6	1					31,6	RAL, odstín dle barvy fasády	
K03	oplechování nadpraží u velkých oken (o01) včetně okapničky v nadpraží, vč. kotvení lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL	stavební otvor:1500/1800	220	bm	1,5		18	20		38,0	57,0	RAL, odstín dle barvy fasády	
K04	oplechování nadpraží u malých oken (o02) včetně okapničky v nadpraží, vč. kotvení lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL	stavební otvor: 900/1800	420	bm	0,9		5	5		10,0	9,0	RAL, odstín dle barvy fasády	
K05	oplechování nadpraží u nejmenších oken (o03) včetně okapničky v nadpraží, vč. kotvení lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL	stavební otvor: 1200/600	250	bm	1,2	13					15,6	RAL, odstín dle barvy fasády	
K06	ukončující lišta u soklu s vnitřní lemovací lištou u soklu, vč. kotvení lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL	vnější soklová lišta - K06a vnitřní soklová lišta - K06b	170	bm	93,0	1					93,0	RAL, odstín dle barvy fasády	
			350	bm	93,0	1					93,0		
K07	oplechování vnějšího parapetu oken bude upraveno dle způsobu kotvení okenního rámu lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL	parapet délky 1500mm parapet délky 900mm parapet délky 1200mm	230 230 240	bm	1,5 0,9 1,2		18 5 11	20 5 5		38,0 10,0 11	57,0 9,0 13,2	RAL, odstín dle barvy fasády	
K08	oplechování nároží fasády vč. kotvení příponkami vč. vnitřního krycího plechu lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL		520	bm	8,1					6	48,6 0,0	RAL, odstín dle barvy fasády	
K09	oplechování parapetu prosklené fasády s vnitřní lemovací lištou u soklu, vč. kotvení lakovaný hliníkový plech v odstínu RAL		170	bm	4,8	1					4,8	RAL, odstín dle barvy fasády	