

Doplňující informace

ZMR21/2009 „Zajištění komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů“

Otázka:

Žádáme u upřesnění tonerů – bližší specifikaci u těchto tiskáren:

1. Brother PCL5e Driver
2. Kyocera KM-C2525E KX
3. Kyocera Mita KM-2550 KX
4. NRG SP C225F PCL 6
5. Canon: iP90V – označení inkoustu

Odpověď:

Tonery pro uvedené tiskárny upřesňujeme dle níže uvedeného:

Brother PCL5e Driver

Typ DCP-8045D

Toner Brother HL 5130, 5150D, 5170DN, MFC 8220, DCP 8040, 8045D, černý, TN-3030, 3500s, originál – Brother - Tonery

Kyocera KM-C2525E KX

Tonerová náplň TK-825Y: mikrojemný žlutý toner na 7 000 stran při 5% pokrytí formátu A4

Tonerová náplň TK-825M: mikrojemný fialový toner na 7 000 stran při 5% pokrytí formátu A4

Tonerová náplň TK-825C: mikrojemný azurový toner na 7 000 stran při 5% pokrytí formátu A4

Tonerová náplň TK-825K: mikrojemný černý toner na 15 000 stran při 5% pokrytí formátu A4

Kyocera Mita KM-2550 KX

[TK420] – Laser toner

NRG SP C225F PCL 6

Jedná se o překlep – správný název tiskárny je **NRG SP C222SF PCL 6.**

Tonery: Černý SP C220A, Magenta SP 220A, Yellow SP 220A, Cyan SP 220A

Canon: iP90V – označení inkoustu

Canon inkoustová náplň BCI16C

V Praze dne 6.10.2009