

VZ20/2009

„Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost“

Dodatečné informace k ZD

A) K Bodu 3.2 Integrace se spisovou službou a systémem správních řízení

Otázka č. 1

Je k dispozici popis programového rozhraní (API, SDK,...) pro používanou verzi Sonic ESB? Nebo se jedná pouze o deklaraci výstupu Web Services?

Odpověď

Výstupy je třeba dotáhnout do úrovně Sonic ESB. Samostatná webová služba nestačí. Popis Sonic ESB je třeba vyžádat od výrobce.

Otázka č. 2

Je k dispozici popis programového rozhraní (API, SDK,...) pro spisovou službu (přihlášení, kontrola existujících jednacích čísel,...)?

Odpověď

Popis rozhraní spisové služby AthenA je třeba vyžádat od výrobce spisové služby.

Otázka č. 3

Bude možný v průběhu implementace využívat testovací účet do spisové služby prostřednictvím vzdáleného přístupu (VPN) za účelem ladění a testování? Pokud ne, je k dispozici nějaká DEMO verze spisové služby, kterou by bylo možné nainstalovat u dodavatele pro tyto účely?

Odpověď

K dispozici bude testovací verze spisové služby v prostorách zadavatele. VPN přístup k testovací verzi je možný.

Otázka č. 4

Je/bude na straně zadavatele k dispozici kontaktní osoba, která bude k dispozici při implementaci integrace záznamového systému se spisovou službou a která má praktické zkušenosti s používaným způsobem komunikace? Používá již zadavatel obdobnou aplikaci třetí strany, která tento způsob komunikace využívá?

Odpověď

Bude k dispozici osoba, která bude konzultovat možnost práce se záznamem ve spisové službě z pohledu uživatele. Praktické zkušenosti s uložením záznamu ve spisové službě zadavatel nemá.

B) K dalším bodům

Otázka č. 5

Jaká je topologie stávající strukturované kabeláže v pražském areálu? Kolik je podružných rozvaděčů, jakou část areálu / budov který z nich obsluhuje a jak jsou propojeny navzájem a k centrálním datovému rozvaděči? Informaci potřebujeme pro odhad požadavků na rozšíření pasivních rozvodů v této lokalitě.

Odpověď

Topologie stávající strukturované kabeláže v pražském uzlu je hvězdicová, s celkovým počtem 3 podružných rozvaděčů. Podružné datové rozvaděče jsou s centrálním propojeny prostřednictvím optických kabelových tras. Logické schéma optických rozvodů je uvedeno v příloze č. 1.

Otázka č. 6

Můžete poskytnout dokumentaci k prostorám využívaných regionálními pracovišti SUKL, aby bylo možné odhadnout požadavky na rozšíření pasivních rozvodů v těchto lokalitách? Pokud dokumentace není k dispozici, pak alespoň počet místností (rozdělený na kanceláře a ostatní) a celkovou podlahovou plochu pracoviště.

Odpověď

Prostory v **OKL 402** – České Budějovice 370 87; B. Němcové 54 – viz příloha č. 2.

Prostory v **OKL 403** – Plzeň 320 00; Nám. Míru 2 – viz příloha č. 3.

Prostory v **OKL 405** – Hradec Králové 500 01; Záměstí 683 – viz příloha č. 4.

Prostory v **OKL 406** – Brno - Husovice 61400; Jilemnického 2-4 – viz příloha č. 5.

Prostory v **OKL 407** – Ostrava - Poruba 708 52; Tř. 17. Listopadu 1790 – viz příloha č. 6.

Prostory v **OKL 408** – Olomouc 779 00; Křížkovského 3 – viz příloha č. 7.

SA CAU – Brno 602 00; Stará 25 Brno – Jedná se objekt s 5 nadzemními podlažími. Jako vzor půdorys 4. a 5. nadzemního podlaží v příloze č. 8.

Otázka č. 7

Předpokládáme, že každé regionální pracoviště je vybaveno jedním rozvaděčem ukončujícím všechny vývody strukturované kabeláže tohoto pracoviště. Pokud tomu tak není, prosíme o popis skutečného uspořádání.

Odpověď

Každé regionální pracoviště je vybaveno jedním rozvaděčem ukončujícím všechny vývody strukturované kabeláže.

Otázka č. 8

Kolik je na každé z lokalit uživatelů?

Odpověď

Praha, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - pracoviště pro cca 310 pracovníků

Regionální pracoviště:

OKL 402 – České Budějovice 370 87; B. Němcové 54	-	5 pracovníků
OKL 403 – Plzeň 320 00; Nám. Míru 2	-	6 pracovníků
OKL 405 – Hradec Králové 500 01; Záměstí 683	-	6 pracovníci
OKL 406 – Brno - Husovice 61400; Jilemnického 2-4	-	6 pracovníci
OKL 407 – Ostrava - Poruba 708 52; Tř. 17. Listopadu 1790	-	5 pracovníků
OKL 408 – Olomouc 779 00; Křížkovského 3	-	5 pracovníků
SA CAU – Brno 602 00; Stará 25 Brno	-	13 pracovníků

Otázka č. 9

Jaká je datová konektivita z jednotlivých lokalit do centra? (Typ připojení, jeho kapacita a podpora služeb QoS)

Odpověď

Datová konektivita z jednotlivých lokalit do centra je:

OKL 402 – České Budějovice 370 87; B. Němcové 54 – 2Mbps – WL 5GHz

OKL 403 – Plzeň 320 00; Nám. Míru 2 – 2Mbps - SHDSL

OKL 405 – Hradec Králové 500 01; Záměstí 683 – 2Mbps - SHDSL

OKL 406 – Brno - Husovice 61400; Jilemnického 2-4 – 2Mbps – WL 5GHz

OKL 407 – Ostrava - Poruba 708 52; Tř. 17. Listopadu 1790 – 2Mbps – WL 10,5GHz

OKL 408 – Olomouc 779 00; Křížkovského 3 – 3Mbps – FWA 26GHz

SA CAU – Brno 602 00; Stará 25 Brno – 2Mbps – WL 5GHz

Zařízení zajišťující VPN konektivitu do centra z jednotlivých lokalit podporuje služby QoS.

V Praze dne 15.1.2010